


Hologr. Diffusor-Set, 25 mm Durchm., medium zirkular



Holographic Diffusers



Produkt #53-869 3-4 Tage

- 1 +

€582,50

+ WARENKORB

Stk. 1+

€582,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Diffusionswinkel (°):
10, 15, 20, 25

Durchmesser (mm):
25.00 ±0.1

Anzahl an Diffusoren:
4.00

Betriebstemperatur (°C):

-30 to +100 (Maximum of 240 Hours)

Substrat: ☐
Polycarbonate

Typ:
Holographic Diffuser

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 233:
[Konform](#)
