

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Holographic Diffusers



Produkt **#53-873**

KONTAKT



1



€582,50

+ WARENKORB

Stk. 1+

€582,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Diffusionswinkel (°):
2 x60, 5 x30, 10 x60, 20 x80

Durchmesser (mm):
25.00 ±0.1

Anzahl an Diffusoren:
4.00

Betriebstemperatur (°C):

-30 to +100 (Maximum of 240 Hours)

Substrat: ☐
Polycarbonate

Typ:
Holographic Diffuser

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 233:
[Konform](#)
