

TECHSPEC® 25mm D. x 50mm eff. Brw. unbeschichtet, UV PCX Zylinderlinse



Produkt #68-172 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€109,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€109,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
25.00 +0.0/-0.2

Effektive Brennweite EFL (mm):  
50.00

Substrat: ☐  
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Blende:  
2.00

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.25               |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                    |
| <b>Typ:</b><br>Cylinder Lens, Plano-Convex          |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>200 - 2200      |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>46.58        |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>5.00                 |
| <b>Toleranz Mitten-<br/>dicke (mm):</b><br>±0.1     |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>1.29                   |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±3               |
| <b>Radius R (mm):</b><br>22.93                      |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                |
| <b>Toleranz Keilwinkel (Bogenminuten):</b><br>15.00 |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |