

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 25mm D. X 75mm eff. Brw. unbeschichtet, UV PCX Zylinderlinse



Produkt #68-173 AUSVERKAUF 3-4TAGE



1



€109,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€109,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Effektive Brennweite EFL (mm):
75.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Blende:
3.00

Numerische Apertur NA: 0.17
Beschichtung: Uncoated
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm): 72.60
Mittendicke CT (mm): 3.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Randdicke ET (mm): 1.15
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R (mm): 34.39
Oberflächenqualität: 40-20
Toleranz Keilwinkel (Bogenminuten): 15.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen