

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#49-537-INK**

KONTAKT

[Andere Beschichtungen](#)



1



€54,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€54,50

Stk. 10+

€49,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

-100.00
Substrat: N-BK7
Blende: 4.00
Numerische Apertur NA: 0.13
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Typ: Plano-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Hintere Brennweite BFL (mm): -102.31
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 3.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Freie Apertur CA (mm): 24.00
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Randdicke ET (mm): 4.85
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Radius R₁ (mm): -51.68
Oberflächenqualität: 40-20
Zerstörschwelle, laut Design: 7 J/cm² @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen