




Keilfenster aus Quarzglas, 25 mm Durchmesser, unbeschichtet, 30 Bogenminuten



TECHSPEC® Fused Silica Wedged Windows

Produkt #34-242 3-4 TAGE

- 1 +

€140,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€140,00

Stk. 6+

€112,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
22.50

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.10

Dicke (mm):

3.00 ±0.20
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.458
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 20-10
Typ: Wedged Window
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Elastizitätsmodul (GPa): 73
Keilwinkel: 30' ±10'

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform