

TECHSPEC® Standard-Montageplatte mit C-Mount, ID 25 mm



25mm Basic Cage Plate, #88-196



Produkt **#87-419** **6 In Stock**

- 1 + €43⁹⁰

+ WARENKORB

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Mengenrabatte | |
| Stk. 1+ | €43,50 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Funktion:
Fixed

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser Platte (mm):
C-Mount +0.025/-0.000 (inner diameter)

Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm.

| | |
|---|-------|
| 38.0 | (mm): |
| Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm): | |
| 38.0 | |
| Aufbau: | |
| Black Anodized Aluminum | |
| Größe (mm): | |
| 50 Dia. | |
| Dicke (mm): | |
| 10.00 | |

Konformität mit Standards

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Konform | RoHS 2015: |
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |
| Konform | REACH 241: |

Produktdetails

- Unverzichtbar für das Cage-System
- 50 mm Durchmesser oder 2" quadratisch
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium

Die TECHSPEC® Platten für das Cage-System mit 25 mm und 30 mm Innendurchmesser sind unverzichtbare Komponenten für TECHSPEC® Cage-Systeme. Über die vier Bohrungen auf einem Kreis mit 38 mm Durchmesser können Stangen mit 6 mm Durchmesser im Abstand von 26,9 mm befestigt und mit den mitgelieferten M3 x2,5 Einstellschrauben fixiert werden. Drei Feststellschrauben M3 x6 zur Montage optischer Komponenten, [Cage-System Tuben](#) oder Halterungen in der Öffnung der Platte werden ebenfalls mitgeliefert.

Demo-Video

Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Anwendung durch Verwendung der richtigen Produkte. Ein kurzes Demo-Video gibt Ihnen einen Überblick über unsere neuen TECHSPEC® Komponenten für Cage-Systeme: [austauschbare Optikhalterung und seitlich zugängliche Platte](#) und [Platte mit Einschub für 4 Stangen](#).