

TECHSPEC® 25 mm Platte mit Einschub, Schlitz zum Aufstecken auf 4 Stangen



#85-643

Produkt **#85-643** **2 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €72.⁵⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€72,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Insertion **Funktion:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser Platte (mm):
25.0

Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm.
(mm):
38.0

Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0

Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Größe (mm):
50 Dia.

Dicke (mm):
10.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 233:
[Konform](#)

Produktdetails

- Einfaches Anbringen von Optiken an ein bestehendes Cage-System ohne Demontage
- Wird in das vorhandene TECHSPEC® Cage-System mit 38 mm Lochkreis eingeschoben
- [Hier](#) sehen Sie, wie die Einschubplatte für 4 Stangen genutzt wird

Die TECHSPEC® Cage-System Einschubplatten für 4 Stangen werden verwendet, um optische Komponenten ohne Demontage einfach in bestehende TECHSPEC Cage-Systeme einzusetzen. Die Einschubplatten sind so gefertigt, dass sie in bestehende Cage-Aufbauten mit 38 mm Lochkreisdurchmesser eingeschoben werden können. Unter diesem [Link](#) finden Sie ein Schulungsvideo, in dem gezeigt wird, wie die TECHSPEC Cage-System Einschubplatten für 4 Stangen in Kombination mit dem TECHSPEC Cage-System verwendet werden können.