

TECHSPEC® 25 mm Platte mit Einschub, Schlitz zum Aufstecken auf 4 Stangen



#85-643

Produkt **#85-643** [KONTAKT](#)

-

1

+

€72^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€72,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Funktion:

Insertion

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser Platte (mm):	25.0
Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm. (mm):	38.0

Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):	
38.0	
Aufbau:	
Black Anodized Aluminum	
Größe (mm):	
50 Dia.	
Dicke (mm):	
10.00	
Konformität mit Standards	
RoHS 2015:	
Konform	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	
Reach 233:	
Konform	

Produktdetails

- Einfaches Anbringen von Optiken an ein bestehendes Cage-System ohne Demontage
- Wird in das vorhandene TECHSPEC® Cage-System mit 38 mm Lochkreis eingeschoben
- [Hier](#) sehen Sie, wie die Einschubplatte für 4 Stangen genutzt wird

Die TECHSPEC® Cage-System Einschubplatten für 4 Stangen werden verwendet, um optische Komponenten ohne Demontage einfach in bestehende TECHSPEC Cage-Systeme einzusetzen. Die Einschubplatten sind so gefertigt, dass sie in bestehende Cage-Aufbauten mit 38 mm Lochkreisdurchmesser eingeschoben werden können. Unter diesem [Link](#) finden Sie ein Schulungsvideo, in dem gezeigt wird, wie die TECHSPEC Cage-System Einschubplatten für 4 Stangen in Kombination mit dem TECHSPEC Cage-System verwendet werden können.