

**TECHSPEC® 25mm seitlich zugängliche Platte, 60° Aussparung**



#85-640

Produkt **#85-640** **KONTAKT**

- 1 + €59.<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte

Stk. 1+	€59,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Black Anodized Aluminum

**Hinweis:**

Fixed

**Funktion:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

50 Dia.

**Größe (mm):**

**Dicke (mm):**

10.00

Innendurchmesser Platte (mm):

25.0

Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm.  
(mm):

38.0

Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):

38.0

## Gewinde & Montage

Gewinde:

C'Bore Holes: (8) M3  
Rod Thru Holes: (4) 6  
60° cutout for side access

## Konformität mit Standards

RoHS 2015:

[Konform](#)

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

Reach 233:

[Konform](#)

## Produktdetails

- Spezielle Platten für die Positionierung und Montage von Optiken
- Platte zur Filterhalterung mit austauschbarem Filterhalter

Diese speziellen Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System sind zur Befestigung und Positionierung diverser [optischer Komponenten](#) vorgesehen. Wie eine Standardplatte des Cage-Systems besitzt auch die u-förmige Platte zur Filterhalterung aus eloxiertem Aluminium Bohrungen für Stangen mit 6 mm Durchmesser und kann außerdem einen austauschbaren Delrin®-Filterhalter aufnehmen, der sich in die Platte einschieben lässt.

### Demo-Video

Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Anwendung durch Verwendung der richtigen Produkte. Ein kurzes Demo-Video gibt Ihnen einen Überblick über unsere neuen TECHSPEC® Komponenten für Cage-Systeme: [Platte zur Filterhalterung und austauschbarer Filterhalter](#).

;