

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 25 mm Standardplatte, ¼-20 Gewinde zur Stangenmontage



25mm Basic Cage Plate, #88-196



Produkt #85-633 Lagernd



1



€40,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€40,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Funktion:
Fixed

Innendurchmesser Platte (mm):
25.0

Größe (mm):
50 Dia.

Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm.

(mm): 38.0
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm): 38.0
Kompatible Stangen: 1/4-20
Dicke (mm): 10.0
Aufbau: Black Anodized Aluminum
Toleranz Durchmesser (mm): +0.025/-0.000 (inner diameter)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform