

**TECHSPEC® 25 mm Standardplatte, 1/4-20 Gewinde zur Stangenmontage**



25mm Basic Cage Plate, #88-196



Produkt **#85-633** **3 In Stock**

- 1 + €44.<sup>50</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€44,50 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Funktion:  
Fixed

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

Innendurchmesser Platte (mm):  
25.0 +0.025/-0.000 (inner diameter)

Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm.

38.0	(mm):
<b>Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):</b>	
38.0	
<b>Aufbau:</b>	
Black Anodized Aluminum	
<b>Größe (mm):</b>	
50 Dia.	
<b>Dicke (mm):</b>	
10.00	
<b>Gewinde &amp; Montage</b>	
<b>Kompatible Stangen:</b>	
1/4-20	
<b>Konformität mit Standards</b>	
<b>Konform</b>	<b>RoHS 2015:</b>
<b>Anzeigen</b>	<b>Konformitätszertifikat:</b>
<b>Konform</b>	<b>REACH 241:</b>

## Produktdetails

- Unverzichtbar für das Cage-System
- 50 mm Durchmesser oder 2" quadratisch
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium

Die TECHSPEC® Platten für das Cage-System mit 25 mm und 30 mm Innendurchmesser sind unverzichtbare Komponenten für TECHSPEC® Cage-Systeme. Über die vier Bohrungen auf einem Kreis mit 38 mm Durchmesser können Stangen mit 6 mm Durchmesser im Abstand von 26,9 mm befestigt und mit den mitgelieferten M3 x 2,5 Einstellschrauben fixiert werden. Drei Feststellschrauben M3 x 6 zur Montage optischer Komponenten, [Cage-System Tuben](#) oder Halterungen in der Öffnung der Platte werden ebenfalls mitgeliefert.

### Demo-Video

Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Anwendung durch Verwendung der richtigen Produkte. Ein kurzes Demo-Video gibt Ihnen einen Überblick über unsere neuen TECHSPEC® Komponenten für Cage-Systeme: [austauschbare Optikhalterung und seitlich zugängliche Platte](#) und [Platte mit Einschub für 4 Stangen](#).