

**TECHSPEC® 25 mm Standardplatte, 1/4-20 Gewinde zur Stangenmontage**



25mm Basic Cage Plate, #88-196



Produkt #85-633 **1 In Stock**

- 1 + €42<sup>75</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€42,75 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**SPEZIFIKATIONEN**

**Produktdetails**

**Funktion:**

Fixed

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser Platte (mm):  
25.0

Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm.  
(mm):  
38.0

Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):  
38.0

Aufbau:  
Black Anodized Aluminum

Toleranz Durchmesser (mm):  
+0.025/-0.000 (inner diameter)

Größe (mm):  
50 Dia.

Dicke (mm):  
10.00

## Gewinde & Montage

Kompatible Stangen:  
1/4-20

## Konformität mit Standards

RoHS 2015:  
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:  
[Anzeigen](#)

REACH 241:  
[Konform](#)

## PRODUKTDETAILS

- Unverzichtbar für das Cage-System
- 50 mm Durchmesser oder 2" quadratisch
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium

Die TECHSPEC® Platten für das Cage-System mit 25 mm und 30 mm Innendurchmesser sind unverzichtbare Komponenten für TECHSPEC® Cage-Systeme. Über die vier Bohrungen auf einem Kreis mit 38 mm Durchmesser können Stangen mit 6 mm Durchmesser im Abstand von 26,9 mm befestigt und mit den mitgelieferten M3 x 2,5 Einstellschrauben fixiert werden. Drei Feststellschrauben M3 x 6 zur Montage optischer Komponenten, [Cage-System Tuben](#) oder Halterungen in der Öffnung der Platte werden ebenfalls mitgeliefert.

### Demo-Video

Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Anwendung durch Verwendung der richtigen Produkte. Ein kurzes Demo-Video gibt Ihnen einen Überblick über unsere neuen TECHSPEC® Komponenten für Cage-Systeme: [austauschbare Optikhalterung und seitlich zugängliche Platte](#) und [Platte mit Einschub für 4 Stangen](#).