

**TECHSPEC® 25 mm Standardplatte, M6 Gewinde zur Stangenmontage**



25mm ID Standard Cage Plate with M6 for Post Mounting, #85-632

Produkt **#85-632** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €44.<sup>50</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€44,50 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

**Funktion:**  
Fixed

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

**Innendurchmesser Platte (mm):**  
25.0 +0.025/-0.000 (inner diameter)

**Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm. (mm):**  
38.0

**Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):**  
38.0

**Aufbau:**  
Black Anodized Aluminum

**Größe (mm):**  
50 Dia.

**Dicke (mm):**  
10.00

## Gewinde & Montage

**Kompatible Stangen:**  
M6 x 1.0

## Konformität mit Standards

**RoHS 2015:**  
[Konform](#)

**Konformitätszertifikat:**  
[Anzeigen](#)

**REACH 241:**  
[Konform](#)

## Produktdetails

- Unverzichtbar für das Cage-System
- 50 mm Durchmesser oder 2" quadratisch
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium

Die TECHSPEC® Platten für das Cage-System mit 25 mm und 30 mm Innendurchmesser sind unverzichtbare Komponenten für TECHSPEC® Cage-Systeme. Über die vier Bohrungen auf einem Kreis mit 38 mm Durchmesser können Stangen mit 6 mm Durchmesser im Abstand von 26,9 mm befestigt und mit den mitgelieferten M3 x 2,5 Einstellschrauben fixiert werden. Drei Feststellschrauben M3 x 6 zur Montage optischer Komponenten, [Cage-System Tuben](#) oder Halterungen in der Öffnung der Platte werden ebenfalls mitgeliefert.

### Demo-Video

Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Anwendung durch Verwendung der richtigen Produkte. Ein kurzes Demo-Video gibt Ihnen einen Überblick über unsere neuen TECHSPEC® Komponenten für Cage-Systeme: [austauschbare Optikhalterung und seitlich zugängliche Platte](#) und [Platte mit Einschub für 4 Stangen](#).