

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Motorisierbare Blende, max. Apertur 25 mm



High Performance Motorizable Iris



Produkt #34-292 3-4 Tage

- 1 +

€95,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€95,00

Stk. 5+

€84,20

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Unmounted

Min. Apertur (mm):
1.4

Max. Apertur (mm): 25.0
Außendurchmesser (mm): 37.0
Aufbau: Brass-Spring Steel
Anzahl Lamellen: 14
Dicke (mm): 5.50
Durchmesser Pitch (mm): 34.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Contains SVHC(s)

