

Infrarotspiegel, 25 mm quadratisch, 0° AOI



Hot Mirrors

Produkt #43-843 3-4 TAGE

1 €46,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€46,00

Stk. 10+

€40,40

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
0.00

Beschichtung:
Hot Mirror, 0°

Substrat:
BOROFLOAT®

Reflexion (%) : >95, 750 - 1150nm
Größe (mm) : 25.0 x 25.0
Oberflächenqualität : 80-50
Dicke (mm) : 3.30
Transmission (%) : >90, 425 - 675nm
Typ : Shortpass Filter
Toleranz Größe (mm) : ±0.5
Beschichtungsspezifikation : Surface 1: 0° Hot Mirror Surface 2: None
Wellenlängenbereich (nm) : 425 - 1150
Oberflächenebenheit (P-V) : 4 - 6λ
Art der Beschichtung : Dielectric

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen
Reach 233 : Konform