

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

25 mm verstellweg, metr. Gewindeschraube, Bunne mit Kugellager ohne Durchbohrung



2.62" Center drive stage and its X-Y configuration

Produkt #37-980 3-4 TAGE



1



€585,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€585,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Ball Bearing

Verstellung:
Metric Micrometer

Orientierung Verstellechraube:
Center Drive

Typ:
English

Bühnengröße (mm):
66.5 x 66.5

Verstellweg (mm):
25

Aufbau:
Aluminium Stage

Skaleneinteilung (mm):
0.01

Höhe (Zoll):
1.00

Höhe (mm):
25.4

Belastbarkeit, Normal (lbs):
62

Hinweis:
Solid Top

Bühnengröße (Zoll):
2.62 x 2.62

Abweichung von gerader Linie (Inch):
0.00008/inch of travel

Gewicht (lbs):
0.72

Thrust Capacity, T_a (lbs):
10

Thrust Capacity, T_b (lbs):
2

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)