

TECHSPEC® Nicht polarisierender Strahlteilerwürfel, 25 mm, VIS, 70R/30T



Produkt #13-435 3-4 TAGE

- 1 + €258,00

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-5                        |
| €258,00                         |
| Stk. 6+                         |
| €202,00                         |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Strahlabweichung (Bogenminute):  
≤2

Fase:  
Protective bevel as needed

Freie Apertur (%):  
>90

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschichtung:</b><br>VS                                                                                  |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> <0.5% @ 430 - 670nm                                  |
| <b>Aufbau:</b><br>Cube                                                                                      |
| <b>Größe (mm):</b><br>25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1                                                               |
| <b>Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):</b><br>70/30                                                    |
| <b>Substrat:</b> <br>N-BK7 |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>λ/8                                                                    |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                                                        |
| <b>Typ:</b><br>Non-Polarizing Beamsplitter                                                                  |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>430 - 670                                                               |
| <b> Ts-Tp :</b><br><6%                                                                                      |
| <b>Absolute Transmission (%)</b><br>25 ±10                                                                  |
| <b>Durchschnittliche Transmission (%)</b><br>25 ±5                                                          |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |