

TECHSPEC® Nicht polarisierender Strahlteilerwürfel, 25 mm, VIS-EXT, 50R/50T



Produkt #11-289 3-4 TAGE

- 1 + €283,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€283,00
Stk. 6+
€222,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Strahlabweichung (Bogenminute):
≤2

Fase:
Protective bevel as needed

Freie Apertur (%):
>90

Beschichtung: VIS-EXT (400-640nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 400 - 640nm
Aufbau: Cube
Größe (mm): 25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 50/50
Substrat: 
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Non-Polarizing Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 640
 Ts-Tp : <6%
Absolute Transmission (%): 45 ±10

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen