

25µm Aperturdurchmesser, präzise Lochblende, gefasst



25µm Aperture Diameter, Mounted, Precision Pinhole, #56-280

Produkt **#56-280** Lagernd



1



€75,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€75,00

Stk. 6+
€66,20

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Mounted

Außendurchmesser (mm):
25 +0.4/-0.000

Aufbau:
Stainless Steel

Fester Lochdurchmesser (µm): 25
Dicke (mm): 0.01 Nominal
Aperture Tolerance (µm): ±5
Fassungsdicke (mm): 1.25 ±0.05
Aperture Centration (µm): ±125

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform