

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

2,5" X 2,5" , 5" Brennweite, Fresnellinse



Aspherically Contoured Fresnel Lenses

Produkt #32-681 Lagernd

1 €43,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€43,50

Stk. 11+

€38,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
127.00

Substrat: ☐
Acrylic

Beschichtung:
Uncoated

Typ: Fresnel Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1100
Mittendicke CT (Zoll): 0.06
Toleranz Größe (Zoll): ±0.05
Größe (Zoll): 2.5 x2.5
Größe (mm): 63.5 x63.5
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 5.00
Effektive Größe (Zoll): 2.5 x2.5
Linien pro Zoll: 125.00
Brechungsindex n_d: 1.49
Betriebstemperatur (°C): 80 (Maximum)
Toleranz Dicke (%): ±40
Transmission (%): 85 (Typical)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen