

Englische Drehbühne, 2,62"



Produkt #38-193 **AUSVERKAUF** **2 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €980⁹⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+ €980,95 stückpreis

Need More? [Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Rotary **Art der Bewegung:**

Ball Bearing **Führungssystem:**

66.5 x 66.5 **Bühnengröße (mm):**

±5 (Fine), 360 (Coarse)	Verstellweg (°):
0.50" Dia. Thru	Mittiges Loch:
Aluminum top and base; steel tangent arm drive	Aufbau:
12	Einteilung (Winkelminuten):
10	Belastbarkeit, senkrecht (lbs):
4	Belastbarkeit, vertikal (lbs):
2.62 x 2.62	Bühnengröße (Zoll):
1.8	Gewicht (lbs):
2.62	Bühndurchmesser, oben (Zoll):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Tangent Arm	Verstellung:
-------------	---------------------

Gewinde & Montage

(4) 6-32 on 1.125" dia. B.C., (4) 1/4-20 on 2.00" dia. B.C.	Gewinde:
---	-----------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Grobe und feine Einstellung mit geringer Reibung
- Bühnen mit 2" oder 2,62" Durchmesser mit Gewindebohrungen zur Montage
- Kalibrierten Skala mit einer 12 Winkelminuten genauen Feineinstellung

Diese kompakten Bühnen bieten eine kreisförmige Bewegung mit geringer Reibung und haben sowohl eine grobe als auch eine feine Einstellung. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Drehung um 360° und eine Feineinstellung an jeder gewünschten Position. Kugelgelagertes System, Positionsfeststellknopf, Bühne mit 2" oder 2,62" Durchmesser mit Gewindebohrungen und einer kalibrierten Skala mit einer 12 Winkelminuten genauen Feineinstellung. Kann mit unseren kompatiblen linearen Bühnen kombiniert werden.

Technische Informationen

