

Englische Drehbühne, 2,62"



Produkt #38-193 3-4 TAGE

- 1 +

€1.072,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€1.072,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde:
(4) 6-32 on 1.125" dia. B.C., (4) 1/4-20 on 2.00" dia. B.C.

Typ:
English

Gewicht (lbs):
1.8

Bühnengröße (mm):
66.5 x 66.5

Bühnengröße (Zoll):

2.62 x 2.62
Aufbau: Aluminum top and base; steel tangent arm drive
Mittiges Loch: 0.50" Dia. Thru
Verstellweg (°): ±5 (Fine), 360 (Coarse)
Verstellung: Tangent Arm
Einteilung (Winkelminuten): 12
Belastbarkeit, Normal (lbs): 10
Belastbarkeit, vertikal (lbs): 4
Art der Bewegung: Rotary
Führungssystem: Ball Bearing
Bühnendurchmesser, oben (Zoll): 2.62

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen