

Flat-Top-Laserstrahlkonverter, 266 nm | πShaper 12_12_266_HP

Mehr Produkte von [AdlOptica](#)



Produkt #15-498 KONTAKT

- 1 + **€9.584,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€9.584,00
Stk. 5+
€8.626,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Designwellenlänge DWL (nm):
266

Durchmesser (mm):
42.00

Eingangstrahldurchmesser, 1/e² (mm):
12.0 - 12.1

Modellnummer: πShaper 12_12_266_HP
Länge (mm): 358.00
Gewinde: M27 x 1
Typ: Beam Shaper
Gewicht (g): <530
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 270
Art: Flat Top
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 3 J/cm² @ 5ns (typical)
Ausgangsdurchmesser, FWHM (mm): 10.6

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform