

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Nullapertur

Produkt #57-595

3-4 TAGE



1



€103,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€103,00

Stk. 5+

€90,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Min. Apertur (mm):
0.00

Max. Apertur (mm):
15.0

Außendurchmesser (mm):
29.0

Aufbau: Anodized Aluminum Alloy, Stainless Steel Leaves
Verstellwinkel Hebel (°): 97.00
Durchmesser Verstellhebel (mm): 3
Länge Verstellhebel (mm): 12.00
Stellung Verstellhebel (mm): 2.50
Anzahl Lamellen: Two sets of 6
Betriebstemperatur (°C): <400
Pingewinde: M1.4 x 0.30mm
Dicke (mm): 5.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform