

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Keilprisma, 2°, Commercial Grade



Produkt #27-677 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + €24,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€24,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Beschichtung:**  
MgF<sub>2</sub> (400-700nm)

**Winkeltoleranz (Bogenminuten):**  
1.00

**Beschichtungsspezifikation:**  
R<sub>avg</sub> ≤1.75% @400 - 700nm

**Durchmesser (mm):**  
25.00 ±0.1

**Bildorientierung:**  
Beam Deviation

Dioptrie:  
3.49

Substrat: ☐  
[N-BK7](#)

Oberflächengenaugkeit:  
1λ

Dicke (mm):  
3.00

Typ:  
Wedge Prism

Keilwinkel:  
3° 52'0"

Ablenkung Keilwinkel (°):  
2.00

Konformität mit Standards

RoHS:  
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:  
[Anzeigen](#)