

Keilprisma, 2°, Commercial Grade



Produkt #27-677 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€24,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€24,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
MgF₂ (400-700nm)

Winkeltoleranz (Bogenminuten):
1.00

Beschichtungsspezifikation:
R_{avg} ≤1.75% @400 - 700nm

Durchmesser (mm):
25.00 ±0.1

Bildorientierung:
Beam Deviation

Dioptrie:
3.49

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Oberflächengenaugkeit:
1λ

Dicke (mm):
3.00

Typ:
Wedge Prism

Keilwinkel:
3° 52'0"

Ablenkung Keilwinkel (°):
2.00

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)