

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Z D., 4 BW unbeschichtet, spnarischer Spiegel



Produkt #32-814 [KONTAKT](#)

- 1 + €120,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€120,00

Stk. 10+

€102,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Substrat: ☐ BOROFLOAT®

Toleranz Brennweite (%): ±2

Oberflächenqualität: 60-40

Oberflächengenauigkeit: λ/4
Durchmesser (Zoll): 2.0
Durchmesser (mm): 50.80 +0.5/-0
Toleranz Durchmesser (Inch): +0.02/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 4.00
Effektive Brennweite EFL (mm): 101.60
Krümmungsradius (mm): 203.20
Blende (f/#): f/2
Beschichtung: Uncoated
Art der Beschichtung: Uncoated
Rückseite: Ground
Randdicke ET (Inch): 0.50
Randdicke ET (mm): 12.70
Toleranz Randdicke (%): +0.0/-15
Typ: Spherical Mirror

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen