

TECHSPEC® λ/10 Quarzglasplatte 2" D. enhanced Alu.



Produkt #01-914-533 3-4 TAGE

1 €254,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€254,00

Stk. 11+

€229,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 (measured before coating)

Rückseite:
Commercial Polish

Oberflächenqualität: 60-40
Durchmesser (mm): 50.80 +0.0/-1.0
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >95% @ 450 - 650nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur CA (mm): 45.72
Hinweis: Flatness is specified as Peak to Valley
Dicke (mm): 12.70 ±1.5
Toleranz Dicke (mm): ±1.5
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.45 - 0.65
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.2 J/cm² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform