

## 2" x 2" englische magnetische Basis



Produkt #58-513 **KONTAKT**

- 1 + €120<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1-9	€120,00 stückpreis
Stk. 10+	€106,20 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

English **Typ:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (Zoll):  
Mounting Plate: 2.5 L x 2.0 W x 0.375 H

Dicke (Zoll):  
2.5

2.0 **Breite (Zoll):**

1.1 **Gewicht (kg):**

Black Anodized Aluminum Plates **Aufbau:**

3.0 **Länge (Zoll):**

## Gewinde & Montage

(4) 8 x 32, (5) 1/4-20 **Gewinde:**

## Materialeigenschaften

588.00 **Magnetkraft (N):**

## Konformität mit Standards

[Konform](#) **RoHS 2015:**

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

## Produktdetails

- Englische und metrische Versionen
- Magnet mit An/Aus-Schalter
- Montageplatte aus eloxiertem Aluminium

Diese magnetischen Basen haben eine Montageplatte aus schwarz eloxiertem Aluminium mit englischen oder metrischen Bohrungen. Das Magnetfeld kann über einen Schalter an- und ausgeschaltet werden, um eine einfache und schnelle Positionierung zu ermöglichen. Kann über Boden und Rückseite magnetisch fixiert werden.

## Technische Informationen

