

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Z"-verstellweg, engl. Gewindeschraube, Bunne mit Kugellager ohne Durchbohrung



Solid Top Stage



Produkt #38-177 3-4 Tage



1



€1.048,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.048,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Ball Bearing

Verstellung:
English Micrometer

Orientierung Verstellschraube:

Center Drive
Typ: English
Bühnengröße (mm): 127 x 127
Verstellweg (Zoll): 2
Aufbau: Aluminium Stage
Skaleneinteilung (Zoll): 0.001
Höhe (Zoll): 1.00
Höhe (mm): 25.4
Belastbarkeit, Normal (lbs): 105
Hinweis: Solid Top
Bühnengröße (Zoll): 5.00 x 5.00
Abweichung von gerader Linie (Inch): 0.00008/inch of travel
Gewicht (lbs): 2.7
Thrust Capacity, T_a (lbs): 30
Thrust Capacity, T_b (lbs): 2.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen