

Advanced Illumination Hintergrundbeleuchtung mit seitlicher Einkopplung, grün, 2" x 2"

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt **#88-502** 3-4TAGE

- 1 + **€572,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€572,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
Green

Modellnummer:
BX0202-530-IC

Betriebstemperatur (°C):
0 to 60

Größe (mm):

115.1 L x 115.1 W x 20.1 D
Wellenlänge (nm): 530.00
Lebensdauer der LED (Stunden): 50,000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Anzahl an Kanäle: 1.00
Aktive Fläche (Inch): 2 x 2
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Backlight
Betriebsmodus: Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)