

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 3" D. X 17,5" BW unbeschichtet, parab. Spiegel



Produkt #32-064-000 3-4 TAGE



1



€353,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€353,00

Stk. 10+

€300,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐ BOROFLOAT®

Toleranz Brennweite (%): ±1

Oberflächenqualität: 60-40

Oberflächengenauigkeit:

N/8
Durchmesser (Zoll): 3.0 +0.04/-0
Durchmesser (mm): 76.20 +1.0/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 17.5
Effektive Brennweite EFL (mm): 444.50
Krümmungsradius (mm): 889.00
Blende (f/#): f/5.8
Beschichtung: Uncoated
Art der Beschichtung: Uncoated
Rückseite: Ground
Freie Apertur CA (mm): 69
Randdicke ET (Inch): 0.50
Randdicke ET (mm): 12.70
Typ: Parabolic Mirror

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen