

3" LED Ringlicht mit Halterung, 660nm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt #66-777 KONTAKT



1



€572,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€572,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
Red

Durchmesser (mm):
85.00

Höhe (mm):
35

Innendurchmesser (mm):

55.4
Modellnummer: RL 1424B-660-IC
Mount: Barrel Mount
Betriebstemperatur (°C): 0 to 65
Größe (mm): 85 Dia x 35 T
Gewinde: M4 x 4
Wellenlänge (nm): 660.00
Arbeitsabstand (Zoll): 4.00
Lebensdauer der LED (Stunden): 50,000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Lichtverteilung (%): ±10 edge to edge (dependent on working distance)
Anzahl LEDs: 24.00
Anzahl an Kanäle: 1.00
Beleuchtete Fläche (mm): 43.18 (1.7 inches)
Maximum Trigger Frequency (Hz): 30.00
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Ring Light
Betriebsmodus: Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)