

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

### 3" LED Ringlicht mit Halterung, weiß

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt #66-774 3-4TAGE



1



€577,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€577,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:  
White

Durchmesser (mm):  
85.00

Höhe (mm):  
35

Innendurchmesser (mm):

|                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55.4                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Modellnummer:</b><br>RL1424B-WH-IC                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mount:</b><br>Barrel Mount                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>0 to 65                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Größe (mm):</b><br>85 Dia x35 T                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gewinde:</b><br>M4 x4                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Arbeitsabstand (Zoll):</b><br>4.00                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lebensdauer der LED (Stunden):</b><br>50,000                                                                                                                                                                                                |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#66-855</a><br>Europe: <a href="#">#66-855</a><br>Japan: <a href="#">#66-855</a><br>Korea: <a href="#">#33-773</a><br>China: <a href="#">#66-855</a> |
| <b>Lichtverteilung (%)</b> :<br>±10 edge to edge (dependent on working distance)                                                                                                                                                               |
| <b>Anzahl LEDs:</b><br>24.00                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anzahl an Kanäle:</b><br>1.00                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Beleuchtete Fläche (mm):</b><br>43.18 (1.7 inches)                                                                                                                                                                                          |
| <b>Maximum Trigger Frequency (Hz):</b><br>30.00                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beleuchtungsart:</b><br>LED Illuminator                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hinweis:</b><br>Optional Manual Intensity Adjustment <a href="#">#86-887</a> and <a href="#">#89-555</a> are Available                                                                                                                      |
| <b>Hersteller:</b><br>Advanced Illumination                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gehäusegeometrie:</b><br>Ring Light                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Betriebsmodus:</b><br>Constant                                                                                                                                                                                                              |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Contains SVHC(s)</a>      |