

30° ges. Auffächerungswinkel, Liniengeneratorlinsen für Laser



Powell Lenses

Produkt #43-473 3-4 TAGE

- 1 + **€233,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€233,00
Stk. 6+
€186,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
8.90 +0.00/-0.15

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Beschichtung:
VIS-NIR (450-900nm)

Typ: Beam Shaping Lens
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 900
Beschichtungsspezifikation: BBAR @ 450 - 900nm
Höhe (mm): 8.90 +0.00/-2.00
Brechungsindex n_d: 1.517
Auffächerungswinkel (°): 30.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen