

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Powell-Linse (Liniengeneratorlinse), 30° ges. Auftacherungswinkel



Powell Lenses

Produkt #43-473 3-4 TAGE



1



€233,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€233,00

Stk. 6+

€186,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
8.90 +0.00/-0.15

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Beschichtung:
VIS-NIR (450-900nm)

Typ: Beam Shaping Lens
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 900
Beschichtungsspezifikation: BBAR @ 450 - 900nm
Höhe (mm): 8.90 +0.00/-2.00
Brechungsindex n_d: 1.517
Auffächerungswinkel (°): 30.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen