

VUV-Neutraldichtefilter mit OD 3,0; 12,5 mm Durchmesser



Produkt #20-139 3-4TAGE

- 1 + **€442,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€442,00
Stk. 6+
€397,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50

Optische Dichte OD:
3.0 +0.22/-0.23

Substrat: ☐
UV Grade MgF₂

Beschichtung: Metallic Based ND, with Dielectric Over-Coat
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 2.00 ±0.10
Transmission (%): 0.10
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 120 - 200
Freie Apertur (%): 80.00
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4
Parallelität (Bogensekunden): 1

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen