

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Precision Absorptive Neutral Density (ND) Filters

Produkt #16-074 3-4 Tage

-

1

+

€215,00

+ WARENKORB	
Stk. 1-10	€215,00
Stk. 11+	€190,00
Mengenrabatte	
Angebotsanfrage	
! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben	

Downloadbereich
Größe (mm): 50.00 x 50.00 +0.00/-0.25
Optische Dichte OD: 3.0 ±10% @ 550nm
Glas-/Filternummer: SCHOTT NG3

Substrat: ☐ ND Filter Glass
Länge (mm): 50.00
Beschichtung: BBAR (450-700nm)
Brechungsindex n_d: 1.51
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 462
Dicke (mm): 2.92 (nominal)
Transmission (%): 0.10
Typ: Neutral Density Filter
Breite (mm): 50.00
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Freie Apertur (%): 90
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4
Parallelität (Bogensekunden): <30
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.0% @ 450 - 700nm @ 0°

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform