

TECHSPEC® Stabile Wire-Grid-Polarisationsfolie, 30 x 30 mm



TECHSPEC® Wre Grid Polarizing Film

Produkt #20-236 3-4 TAGE

1 €102,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€102,00

Stk. 11+

€87,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0 - 45

Auslöschungsverhältnis:
>1415:1 @ 0° AOI, 550nm

Substrat: □

Aluminium Wires on COP
Betriebstemperatur (°C): 60 Max @ 90% RH 105 in dry conditions
Größe (mm): 30 x 30
Dicke (mm): 0.19
Toleranz Dicke (mm): ±0.030
Transmission (%): 84.9 (typical @ 550 nm)
Typ: Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm): ±1
Aufbau: Wire Grid
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1200
Orientierung Achse: 0° ± 1.5°, marked by Notch

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform