

TECHSPEC® $\lambda/4$ -Oberflächenspiegel, 30 x 30 mm, Enhanced Aluminum



Produkt **#63-165** ☐ Lagernd

1 **€77,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€77,50
Stk. 6+
€62,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/4$

Substrat: ☐
[BOROFLOAT®](#)

Rückseite:
Commercial Polish

Oberflächenqualität: 60-40
Größe (mm): 30.0 x 30.0
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.25
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >95% @450 - 650nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%): 85
Kanten: Fine Ground
Dicke (mm): 5.00 ±0.25
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.45 - 0.65
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Länge (mm): 30.00
Breite (mm): 30.00
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.2 J/cm ² @532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform