

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® λ /20-Oberflächenspiegel, 30 x 30 mm, Protected Silber



Produkt #34-395 3-4 TAGE

- 1 + €208,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€208,00

Stk. 6+

€166,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
 λ /20 (flatness pre-coating)

Substrat: □
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Rückseite:
Commercial Polish

Oberflächenqualität: 20-10
Größe (mm): 30.0 x 30.0 +0.00/-0.20
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur (%): 90.00
Kanten: Ground, protective bevel as needed
Parallelität (Bogensekunden): 30.00
Dicke (mm): 5.00
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 10000
Länge (mm): 30.00
Breite (mm): 30.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform