

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

300 Rillen, 25mm quadr., 300nm gerilltes Beugungsgitter



Reflective Ruled Diffraction Gratings

Produkt #43-738 3-4 TAGE



1



€134,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€134,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
300

Blaze-Wellenlänge (nm):
300

Blaze-Winkel (°):
2.57

Größe (mm):
25.0 x 25.0 ±0.5

Freie Apertur (%) : 90
Beschichtung : Bare Aluminum
Aufbau : Ruled Grating
Rillenausrichtung : Parallel to Short Dimension
Länge (mm) : 25.00
Substrat : ☐ Float Glass
Dicke (mm) : 9.50 ±0.5
Typ : Reflective Diffraction Grating
Breite (mm) : 25.00
Ausrichtung Rillen zum Rand (°) : ±0.5
Absolute Peak-Effizienz, typisch (%) : 73
Durchschnittliche Peak-Effizienz, typisch (%) : >70

Konformität mit Standards

RoHS : Konform
Reach 219 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen