

3" Durchmesser, Optikfassung



Produkt #36-466 3-4 Tage

- 1 +

€222,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€222,00
Stk. 10+
€196,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ: Fixed
Optiktyp: Circular
Größe der kompatiblen Optiken (mm): 75.0 - 76.2
Freie Apertur CA (Inch):

2.81
Freie Apertur CA (mm): 71.4
Max. Durchmesser (mm): 95.3
Dicke kompatible Optiken (mm): <22.4
Außendurchmesser (Zoll): 3.25 x20 TPI
Innendurchmesser (Inch): 3.06 x32 TPI
Aufbau: Black Anodized Aluminum
Max. Durchmesser (Inch): 3.75
Optikdurchmesser (inches): 3.00
Dicke kompatible Optiken (Zoll): <0.88
Passende kinematische Halterung: #53-965
Kompatible Stangen: 1/4-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen