

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Gerasste Irisblende aus Edelstahl, 12 mm maximale Apertur



Produkt #62-657 Lagernd

1 €66,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€66,00
Stk. 5+
€58,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Mounted

Min. Apertur (mm):
0.9

Max. Apertur (mm):
12.0

Außendurchmesser (mm):

30.8
Aufbau: Blackened Brass Housing, Stainless Steel Leaves, Stainless Steel Pin Actuators
Durchmesser Verstellhebel (mm): 3.00
Länge Verstellhebel (mm): 11.50
Anzahl Lamellen: 10.00
Dicke (mm): 9.50

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Contains SVHC(s)