

## Metrisches Goniometer, 60 x 60 mm, 30° Verstellweg, R95



Produkt #55-841 **6 In Stock**

- 1 + €900<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1-4	€900,00 stückpreis
Stk. 5+	€810,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Produktdetails

Metric **Typ:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

Goniometer **Art der Bewegung:**

Dovetail **Führungssystem:**

60 x 60	<b>Bühnengröße (mm):</b>
±15	<b>Verstellweg (°):</b>
Brass Stage	<b>Aufbau:</b>
5	<b>Belastbarkeit (kg):</b>
95	<b>Radius R (mm):</b>
0.1	<b>Auflösung (°):</b>
0.92	<b>Gewicht (kg):</b>

### Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Lead Screw	<b>Verstellung:</b>
------------	---------------------

### Gewinde & Montage

(1) M6 x 1.0, (8) M4 x 0.7	<b>Gewinde:</b>
----------------------------	-----------------

### Konformität mit Standards

<a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a>	<b>RoHS 2015:</b>
<a href="#">Anzeigen</a>	<b>Konformitätszertifikat:</b>
<a href="#">Contains SVHC(s)</a>	<b>Reach 247:</b>

## Produktdetails

- Kombinierbar für Verkippung in zwei Achsen
- Stabiler Messingaufbau
- Schwalbenschwanz-Design mit Nonius-Skala

Metrische Goniometer ermöglichen eine präzise Winkelausrichtung von Objekten zu einem festen Punkt oberhalb der Mitte der Aufbaufläche. Wenn Sie eine Bühne mit kleinerem Radius auf einer gleichgroßen Bühne mit größerem Radius montieren, erreichen Sie eine zweiachsige Bewegung um einen gemeinsamen Punkt. Jede Bühne bietet eine präzise Bewegung entlang einer Schwalbenschwanzschiene und eine Nonius-Skala für hochauflösende Messungen und Wiederholbarkeit der Einstellungen. Metrische Goniometer können über eine Feststellschraube fixiert werden. Die Bühnen sind aus haltbarem, schwarz lackiertem Messing hergestellt. Eine 40 mm x 40 mm große, 8 mm dicke Adapterplatte ([#58-290](#)) kann an M3 Bohrungen befestigt werden und bietet eine Senkbohrung für eine ¼ - 20 oder M6 Inbusschraube.

Die 40 mm x 40 mm Goniometer sind kompatibel mit den folgenden Bühnen: [#55-029](#), [#55-030](#), [#55-031](#), [#55-838](#) und [#55-839](#).

Die 60 mm x 60 mm Goniometer sind kompatibel mit den folgenden Bühnen: [#54-687](#), [#55-032](#), [#55-459](#), [#55-527](#), [#56-335](#) und [#56-336](#).

## Technische Informationen

Stock No.	A	B	C	D
<a href="#">#13-629</a>	15mm	20mm	31mm	7mm
<a href="#">#55-838</a>	35mm	16mm	47mm	7mm
<a href="#">#55-839</a>	51mm	15mm	62mm	6.5mm
<a href="#">#55-840</a>	50mm	34mm	63mm	—
<a href="#">#55-841</a>	84mm	31mm	95mm	—
<a href="#">#13-630</a>	115mm	24mm	130.4mm	—



**40mm Square**



**60mm Square**