

TECHSPEC® 30 mm Goniometer, englisch, 40 mm Radius



30mm, 40mm Radius, English Goniometer

Produkt #66-520 2 In Stock

-

1

+

€410⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€410,00 stückpreis
Stk. 3+	€357,70 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
English	Typ:
5	Auflösung (Bogenminuten):

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Goniometer	Art der Bewegung:

30 x 30	Bühnengröße (mm):
±15	Verstellweg (°):
Brass Stage	Aufbau:
0.5	Steigung der Leitspindel (mm):
2	Belastbarkeit (kg):
40	Radius R (mm):
1.18 x 1.18	Bühnengröße (Zoll):
0.15	Gewicht (kg):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Lead Screw

Gewinde & Montage

(1) 1/4-20, (8) 2-56 Gewinde:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

Produktdetails


Bottom adapter plates, sold separately, are required to mount 30mm and 40mm stages to standard breadboards.

- Metrische und englische Lochmuster erhältlich
- Vernier-Skala für präzise Winkelbestimmung
- Kombinierbar für Verkipfung in zwei Achsen
- Mechanisch kompatibel mit unseren **TECHSPEC® Bühnen**



Goniometer ermöglichen eine präzise Winkelausrichtung von Objekten zu einem festen Punkt oberhalb der Mitte der Aufbaufäche. Über die Goniometer können optische Komponenten verkippt und Laser oder Umlenkspiegel in Anwendungen mit Strahlumlenkung präzise ausgerichtet werden. Die neuen TECHSPEC® Goniometer sind quadratisch in drei verschiedenen Größen mit 30 mm bis 70 mm Seitenlänge erhältlich. Wir bieten jede Größe mit verschiedenen Radien an, damit die Bühnen einfach zu zweiachsigen Aufbauten kombiniert werden können. Wenn Sie bei Bühnen einer Größe die Bühne mit kleinerem Radius auf die Bühne mit größerem Radius montieren, erreichen Sie eine zweiachsige Bewegung um einen gemeinsamen Punkt.

Jede Goniometer-Bühne bietet eine präzise Bewegung entlang einer Schwalbenschwanzschiene und eine Feineinstellung für hochauflösende Messungen und Wiederholbarkeit der Einstellungen. Die Bühnen können über eine Feststellschraube fixiert werden. Die 30 mm und 40 mm Goniometer-Bühnen sind aus haltbarem, schwarz lackiertem Messing und die 70 mm Goniometer-Bühnen aus schwarz eloxiertem Aluminium hergestellt. Eine [untere Adapterplatte](#) wird separat verkauft und für die Befestigung der 30 mm und 40 mm Bühnen auf einer Montageplatte benötigt (70 mm Bühnen können direkt auf der Platte befestigt werden).

Technische Informationen



30mm Goniometers



Item No.	English Name	Material	Size (mm)	Weight (g)	Price (USD)	Lead Time (days)
40	40mm Goniometer	Aluminum	40x40x40	120	15.00	7
41	41mm Goniometer	Aluminum	41x41x41	130	16.00	7
42	42mm Goniometer	Aluminum	42x42x42	140	17.00	7