

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Linsennatterung 30mm Außend., 25/25,4mm Optika., 5mm Optikdicke



#85-545



Produkt #85-587 3-4 TAGE



1



€41,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€41,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Funktion:
Fixed

Optiktyp:
Circular

Compatible Plate Inner Diameter (mm):
30.0

Größe (mm):

30 Dia.
Größe der kompatiblen Optiken (mm): 25.0 - 25.4
Freie Apertur CA (mm): 22.00
Länge (mm): 10.0
Gewindeart: M23.2 x0.75
Dicke kompatible Optiken (mm): 2.1 - 5.0
Aufbau: Black Anodized Aluminum

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen