

TECHSPEC[®] Linsenhalterung 30mm Außend., 25/25,4mm Optikd., 10mm Optikdicke



#85-545



Produkt **#85-588** 20+ In Stock

-

1

+

€44^{.03}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€44,03 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Fixed

Funktion:

Circular	Optiktyp:
Fixed	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
30.0	Compatible Plate Inner Diameter (mm):
15.00	Länge (mm):
22.00	Freie Apertur CA (mm):
Black Anodized Aluminum	Aufbau:
30 Dia.	Größe (mm):
Gewinde & Montage	
25.0 - 25.4	Größe der kompatiblen Optiken (mm):
2.1 - 10.0	Dicke kompatible Optiken (mm):
M23.2 x0.75	Gewindeart:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

PRODUKTDDETAILS

- Für Linsen mit unterschiedlichen Durchmessern lieferbar
- Erweitert die Anpassungsmöglichkeiten des Cage-Systems
- Retainerring wird mitgeliefert

Die Linsenhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System bestehen aus eloxiertem Aluminium und werden in zwei Schritten montiert. Sichern Sie zunächst die optische Komponente unter Verwendung des Halterungsrings in der Linsenhalterung. Anschließend wird die Linsenhalterung im Innendurchmesser der Cage-System-Platte befestigt.

Hinweis: Komponente **#85-678** ist eine zweiteilige Baugruppe, die sowohl mit Cage-System Platten mit 25mm als auch mit 30mm Innendurchmesser verwendet werden kann. Ersatzretainerringe werden separat angeboten.