

TECHSPEC® 30mm metr. Mikrometer, mittige Verstell., o/Durchbohr., 0,5" Weg



Produkt #66-391 3-4 TAGE

1 €362,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2
€362,00
Stk. 3+
€315,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Crossed Roller Bearing

Verstellung:
Metric Mcrometer

Orientierung VerstelleSchraube:

Center Drive
Typ: Metric
Bühnengröße (mm): 30 x 30
Verstellweg (mm): 13
Mittiges Loch: M6 x 1
Aufbau: Aluminium Stage
Steigung der Leitspindel (mm): 0.5
Belastbarkeit (kg): 3
Gewinde: (1) M6 x 1, (6) M2 x 0.4
Bühnengröße (Zoll): 1.18 x 1.18
Abweichung von gerader Linie (µm): 2
Pitch (arcsec): 30
Yaw (arcsec): 25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)